


Datenblatt pH-Einstabmeßketten PHEN 012 SL und PHEN 012 SL 3 D

Data Sheet pH-Combination Probes PHEN 012 SL and PHEN 012 SL 3 D



1762/4

Technische Daten


pH-Bereich:	0...12
Temperatur:	0...80 °C
max. Druck:	druckloser Betrieb
Leitfähigkeit:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm bei 3 Diaphragmen (3 D)
Diaphragma:	1 bzw. 3 Keramik-Diaphragmen
Ableitung:	Ag/AgCl-Vorrat (3 mol KCl/flüssig) KCl-Elektrolyt nachfüllbar
Elektrodenkopf:	Steckkopf SN 6
typische Anwendungen:	Handmessungen im Labor niedere Leitfähigkeit (3 D-Version)
Bestell-Nummer:	PHEN 012 SL 305078 PHEN 012 SL 3D 791508

Technical Data

pH-range:	0...12
Temperature:	0...80 °C
Max. pressure:	Depressurized operation
Conductivity:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm with 3 diaphragms (3 D)
Diaphragms:	1 or 3 ceramic diaphragms
Reference:	Ag/AgCl supply (3 mol KCl/liquid) KCl-electrolyte refillable
Electrode head:	Push-and-twist connector SN6
Typical applications:	Manual measurements in laboratory low conductivity (3 D version)
Order-No.:	PHEN 012 SL 305078 PHEN 012 SL 3D 791508

Fiche technique des chaînes de mesure de pH à électrode combinée PHEN 012 SL et PHEN 012 SL 3 D

Hoja de datos Medidor de pH PHEN 012 SL y PHEN 012 SL 3 D



1762/4

Caractéristiques techniques

Plage de pH :	0...12
Température :	0...80 °C
Pression max. :	service sans pression
Conductivité :	> 150 µS/cm > 50 µS/cm pour 3 diagrammes (3 D)
Diaphragme :	1 ou 3 diaphragmes en céramique
Référence :	réserve Ag/AgCl (KCl 3 mol/liquide) électrolyte KCl remplissable
Tête d'électrode :	tête enfichable SN 6
Applications typiques :	mesures manuelles en laboratoire faible conductivité (version 3 D)
N° de commande :	PHEN 012 SL 305078 PHEN 012 SL 3D 791508

Datos técnicos

Gama pH:	0...12
Temperatura:	0...80 °C
Presión máx.:	Servicio sin presión
Conductibilidad:	> 150 µS/cm > 50 µS/cm con 3 diafragmas (3 D)
Diafragma:	1 o 3 diafragmas cerámicos
Referencia:	Reserva Ag/AgCl (3 mol KCl/líquido) Electrolito KCl rellenable
Cabeza de electrodo:	Enchufable SN6
Aplicaciones típicas:	Mediciones a mano en el laboratorio baja conductibilidad (versión 3 D)
Referencia No.:	PHEN 012 SL 305078 PHEN 012 SL 3D 791508